



Koneastianpesuaine

Käyttökohteet	Soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa laitosastianpesukoneissa, joissa on automaattinostelu sekä kaikenkokoisissa vesiolosuhteissa.	
Ominaisuudet	Poistaa tehokkaasti rasva-, valkuais- ja tärkkelyspitoista likaa. Pitää koneen ja astiat puhtaina kalkista. Klooriton ja fosfaatiton. Ei sovi alumiiniastioiden pesuun.	
Sisältää	Natriumhydroksidi	12 %
	MGDA	5-15 %
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	kirkas, väritön neste
	Tuoksu	lipeäntuoksuinen
	Ominaispaino	n. 1,28 kg/dm ³
	Tiivistein pH	13
	Käyttöliuoksen pH	12
	Pakkauskoot	10 l(13 kg), 20 l(26 kg), 200 l(256 kg) 1000 l(1280 kg)
Käyttöohje	Annostus: 1-2 g/l Pese mahdollisimman täysii koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua. Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieenisessä pesevässä lämpötilassa. Suositus pesulämpötila 60 - 65C ^o astetta.	



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Biologisesti nopeasti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat UN-hyväksytyjä PE-HD muovia - voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää energiajätteenä.

